HELIX LADEKABEL

FÜR DAS SICHERE LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN

DAS HELIX LADEKABEL VON LAPP ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Dank dem von LAPP entwickelten und patentierten Formgedächtnis nimmt das Kabel nach dem Laden automatisch seine ursprüngliche Form an. Das macht das HELIX Ladekabel von LAPP einzigartig auf dem Markt und erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Die hohe Schutzart IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Das nach den aktuellsten IEC- und EN-Normen konzipierte Ladekabel ist robust und langlebig.

DAS INNOVATIVE DOPPELHELIX LADEKABEL VON LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit langen Leitungen ab 7 Meter bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform klein und kompakt aufgerollt.

LAPP

HELIX LADEKABEL

FÜR DAS SICHERE LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Einfache und komfortable Handhabung dank Formgedächtnis
- Versilberte Kontakte für sichere Stromübertragung und Langlebigkeit
- Erfüllt alle relevanten IEC- und EN-Produktanforderungen
- Ergonomische, robuste Stecker-/Kupplung-Ausführung mit HELIX-Kabel
- Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ 2-Fahrzeugsteckdose
- Entwickelt und hergestellt in Europa

LIEFERUMFANG

- Ladekabel mit Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

- IEC 62196-1:2022
- IEC 62196-2:2022
- IEC 61851-1:2023
- IEC 62893-1:2017
- DIN EN 17186:2019
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/35/EU (LVD)

TECHNISCHE DATEN

- Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 61851
- Anschlüsse: Beidseitig Typ 2 nach IEC 62196
- Nennstrom: siehe Tabelle
- Nennspannung: siehe Taballe
- Ladeleistung: siehe Tabelle
- Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +50°C
- Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE
- Kabellänge: siehe Tabelle
- Schutzart IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig

LAPP

HELIX LADEKABEL

FÜR DAS SICHERE LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN

KABELVARIANTEN

Artikelnummer	Leistung	Kabellänge	Kabeltyp	Farbe	Phasen	Strom	Gewicht (kg)
5555934069	22 kW	10 m	Doppelhelix	schwarz	3	32 A	5,81
5555934070	22 kW	10 m	Doppelhelix	orange	3	32 A	5,81
5555934054	22 kW	7 m	Doppelhelix	schwarz	3	32 A	4,15
5555934053	22 kW	7 m	Doppelhelix	orange	3	32 A	4,15
5555935003	22 kW	5 m	Helix	schwarz	3	32 A	3,17
5555935015	22 kW	5 m	Helix	orange	3	32 A	3,17
5555934039	22 kW	3 m	Helix	schwarz	3	32 A	2,40
5555934042	22 kW	3 m	Helix	orange	3	32 A	2,40
5555934056	11 kW	10 m	Doppelhelix	schwarz	3	20 A	3,69
5555934055	11 kW	10 m	Doppelhelix	orange	3	20 A	3,69
5555934046	11 kW	7 m	Doppelhelix	schwarz	3	20 A	2,45
5555934045	11 kW	7 m	Doppelhelix	orange	3	20 A	2,45
5555935001	11 kW	5 m	Helix	schwarz	3	20 A	2,11
5555935013	11 kW	5 m	Helix	orange	3	20 A	2,11
5555934047	11 kW	3 m	Helix	schwarz	3	20 A	1,44
5555934048	11 kW	3 m	Helix	orange	3	20 A	1,44
5555934058	7,4 kW	10 m	Doppelhelix	schwarz	1	32 A	4,26
5555934057	7,4 kW	10 m	Doppelhelix	orange	1	32 A	4,26
5555934071	7,4 kW	7 m	Doppelhelix	schwarz	1	32 A	3,25
5555934072	7,4 kW	7 m	Doppelhelix	orange	1	32 A	3,25
5555935002	7,4 kW	5 m	Helix	schwarz	1	32 A	2,41
5555935014	7,4 kW	5 m	Helix	orange	1	32 A	2,41
5555934060	7,4 kW	3 m	Helix	schwarz	1	32 A	1,90
5555934059	7,4 kW	3 m	Helix	orange	1	32 A	1,90
5555935000	3,7 kW	5 m	Helix	schwarz	1	20 A	1,51
5555935012	3,7 kW	5 m	Helix	orange	1	20 A	1,51

Hinweis: weitere Kabelvarianten und Optionen auf Anfrage

Für weitere Informationen
bitte scannen oder klicken.

Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7838 - 04 · Fax: +49 711 7838 - 3520
www.lappmobility.com · info.de.lmd@lapp.com

2025.07 | 11