

MODE3 2.0 הניעט לבכ / סיכילומ תכרע

IEC 62196 יפל, דזעו 2 גוסל 2 גוס עקת
Lapp Mobility GmbH, טרגטוטש, הינמרג

סימבא סיימגדל:

"M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx"


"M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx"

"M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx"

"M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx"

רביסה:

M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx



Mode 3 2.0

דועייל סאתהב שומיש

IEC יפל, דזעו, (IEC, 2 גוסל 2 גוס) Mode3 הניעטה לבכ
סיידירביהו סיילמשח סיבכר לש הנעטהל דעוימ, IEC 62196
טתה תדוקנ לש וומיס תללוכה המיאתמ הניעט תיתשתב
2 גוס עקת וייצמ "C" - "C" גודל, EN 17186 יפל, הניע
ח"ט טלוו 480 ≤ חתמל.

Lapp ידי לע רשוא אלש שומיש לב לע רוסיא לח
קר שומישל חוטב הז הניעט לבכ. Lapp Mobility GmbH.
שומישה תוארוהב רמאנל תועמשיה לש הרקמב.

דועייל סאתהב וניאש שומיש

קזנל ווכיסה תא לידגמ דועייל סאתהב וניאש שומיש
סימבא סיבצמה תא עונמל דפקה. יתואירבו ירמוח:

- הניעטה לבכ / סיכילומה תכרעב הבסה/יוניש
- סימיותמ אל למשח יעקתל הניעטה לבכ לש רוביח
- הניעטה לבכ / סיכילומה תכרע יבג לע העיסנ
- לוקת הניעט לבכ שומיש

קוגב סיקזנה לכל תוירחאב אשיי, ורציה אלו, ליעפמה
Lapp. דזעייל סאתהב וניאש שומישמ סיעבונה שוכרבו
סיעבונה סיקזנל תובחב אשית אל Lapp Mobility GmbH
דזעייל סאתהב וניאש שומישמ.

שומישה תוארוה תא ארק, הניעטה לבכ שומישה ינפל
תא רומש. ונה תועיפומה תויחנהל עמשיהל דפקהו
סג עמשיה, ולא שומיש תוארוה דצל. שומישה תוארוה
תדמע לשו ידירביהו ילמשחה בכרה לש סיכמסמל
הניעטה.

ליבוהל הלולע ולא תוארוהב רמאנה לע הדפקה יא
הכורכ איה, וכן ומכ. Mode3 הניעטה לבכל קזנל תבסהל
הפירש וא ילמשח רצק, תולמשחתה ווגכ סינוכיסב.

תוֹחִיטב תוֹיחנה

- לבב / סיכילומה תכרעב שמתשהל סידליל רוסא הניעטה!
 - לבב / סיכילומה תכרעמ סייח ילעב קיחרהל שי הניעטה.
 - יעקתל קר הניעטה לבב / סיכילומה תכרע תא רבחל שי ךכל סידעוימה סינמוסמ למשח.
 - סילבכ וא סייניב ימאתמ, סימאתמב שמתשהל רוסא סיכיראמ.
- הניעטה לבב / סיכילומה תכרעב שמתשהל רוסא ״מנש סירדחב וא ןוציפ תנכס הב תמייקש הביבסב ןוציפ תנכס - סיריעב קבא וא סיוג, סילזונ סהב סיאצ הפירשו!
 - קר הניעטה לבב / סיכילומה תכרע תא ליעפהל שי סימיאתמ ןוסחאו הביבס יאנתב.

סיינכט סינותנ

Mode3 הניעט לבב / סיכילומ תכרע (IEC, 2 גוסל 2 גוס)	IEC 61851-1 ןקת IEC 62196 ןקת
IEC, 2 גוסל 2 גוס) בוקנ חתמ	יזאפ-דח ח״ז טלוו 250 יזאפ-תלת ח״ז טלוו 440
בוקנ רדת	ץרה 60 / ץרה 50
IEC, 2 גוס בוקנ סרז	רפמא 32 / רפמא 20
יזאפ-דח (רפמא 20) IEC, 2 גוס הניעט קפסה "M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx"	ט"וק 4.6
יזאפ-תלת (רפמא 20) IEC, 2 גוס הניעט קפסה "M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx"	ט"וק 13.8
יזאפ-דח (רפמא 32) IEC, 2 גוס הניעט קפסה "M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx"	ט"וק 7.2
יזאפ-תלת (רפמא 32) IEC, 2 גוס הניעט קפסה "M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx"	ט"וק 22
IEC, 2 גוס IP תומיטא תמר	IP55 (רבוּחמ)
הביבס תרוטרפמט	-35°C ... +50°C
ןוסחא תרוטרפמט	-5°C ... +50°C
תוחל	(יוביע אלל) 5-95%

הלעפה

⚠ **הרהזא**

סייח תנכס - סילוקת הניעט לבב / סיכילומ תכרע תולמשחתהמ האצותב

- לולע סילוקת הניעט לבב / סיכילומ תכרעב שומישה השק העיצפל וא תוומל סורגל.
- הניעטה לבבב סיקזנ סימייק סא קודב, שומיש לכ ינפל .
 - עישידחב וקוזינש הניעט ילבב / סיכילומ תוכרעב פלחה .
 - תכרע סע דחי סיכיראמ וא סימאתמב שמתשת לא .
- הניעטה לבב / סיכילומה

הניעטה קילהת תלחתה

תדמעל סירבוחמ הניעטה לבב / סיכילומה תכרעב רשאכ הניעטה קילהתב ליחתהל פתינ, ילמשחה בכרלו הניעטה לש שומישה תוארוהב רמאנל סג עמשיה, וכ תרגסמב הניעטה תדמע לשו ידירביהוה ילמשחה בכרה .

הניעטה קילהת סויס

שבלה, הניעטה לבב / סיכילומה תכרעב שומישה סויסב תכרעב תא סילופיק אלל פפל .נגמה הסכמ תא הרזחב סוקמב בכרב סתוא נסחאו, הניעטה לבב / סיכילומה הניעטה לבב תא נסחאל העינמ לכ ניא .סהל דעוימה תורוטרפמטב נעטמה אתב ינמז נפואב Mode3 2.0 65°C לע תולוע נניאש .

יוקינ

⚠ **הרהזא**

קתונמ אוה רשאכ קר הניעטה לבב תא תוקנל שי

⚠ **הרהזא**

האצותכ סייח תנכס רצוי סיכילומ סיקלחב עגמ תולמשחתהמ

- העיצפל וא תוומל סורגל לולע סיכילומ סיקלחב עגמ השק .
- בצמב קר הניעטה לבב / סיכילומה תכרעב תא הקנ .
 - קתונמ .
 - עיעגמל סימ תעגה עונמל דפקה .

⚠ **תוריהז**

יוקל יוקינמ האצותכ ירמוח קזנ

- י־ומה תכרעב ירמוח קזנל ליבוהל לולע רסחב הקול יוקינ הניעטה לבב / סיכיל .
- עיעגמל סימ תעגה עונמל דפקה .
 - הובג פחלב יוקינל דויצב וא סוחד ריוואב שמתשת לא .
 - תילטמב קר הניעטה לבב / סיכילומה תכרעתא בגנ .
- יוקינ ירמוח פיסוהל ילבמ, החל

שבי יוקינ

תא התרזעב בגנו, החל תילטמב יוקינה פרוצל שמתשה הניעטה לבב / סיכילומה תכרעב .

קוליס

- הניעטה לבב / סיכילומה תכרעב תא קלסל רוסא תודוקנב שמתשהל שי .תיתיבה הפשא סע דחי ילמשח דויצ לש רוחימל תודעוימה פוסיאה

תורישי הנפ וא רכומל הנפ, וכ פרוצל .נשי ינורטקלאו קוליסה לע יארחאה סורגל .

וּסְחָא

- סיכילומה תכרע תא רומשל שי ליגרה שומישה נמזב / בכרב סהל דעוימה סוקמב הניעטה לבב.
- נגמה הסכמ תא הרוחב שבלה, שומישה סויסב.
- הניעטה לבב / סיכילומה תכרע תא סילופיק אלל פפל, סהל דעוימה סוקמב בכרב סתוא וסחוא
- ונסחואי הניעטה לבב / סיכילומה תכרע יכ עודי רשאכ סתוא תוקנל יחרכה, קורא חווטל שומישב ויהי אל וא

- תא זורא, הז הרקמב. סיככולמ סה סאו וסחואה ינפל רומשו תירוקמה הזיראב הניעטה לבב / סיכילומה תכרע יקנו שבי סוקמב סתוא
- סינותנ" פיעסב סיאבומה עדימ/סינותנל בל שיש "סיינכט".

רצומה יבג לע תויחנהל סג בל שיש

LAPP MOBILITY - CHARGING CABLE

1.

3.

+50 °C

-30 °C

4.

5.

6.

7.

8a.

8b.

8c.

Lapp Mobility GmbH
 Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart
 Tel.: +49 711 7838 - 7070
www.lappmobility.com
info.lmd@lappmobility.com



Lapp Mobility GmbH
 Oskar-Lapp-Str. 2
 70565 Stuttgart
 Germany
www.lappmobility.com

