

- Við venjulega notkun skal geyma leiðsluasettið/hleðslunúruna á tilteknum stað í ökutækinu.
- Eftir notkun skaltu setja á verksmiðjusetta hlífðarhettuna.
- Snúðu leiðsluasettinu/hleðslunúrinni upp án þess að beygja það og geymdu það í rýminu sem til er í ökutækinu.
- Ef ekki er þórf á leiðsluasettinu/hleðslunúrinni í langan tíma eða á að geyma hana skal hreinsa það fyrir geymslu og þegar það er óhreint. Í þessu tilviki skal pakka kapalsettinu/hleðslunúrinni í upprunalegu umbúðirnar og geymdu það á hreinum, þurrum stað.
- Athugið forskriftir/upplýsingar undir „Tæknilegar upplýsingar“.

Athugaðu einnig upplýsingarnar á vörinni

LAPP MOBILITY - CHARGING CABLE

LAPP Mobility GmbH
 Oskar-Lapp-Str. 2 | D-70565 Stuttgart
 Tel.: +49 711 7838 - 7070
 www.lappmobility.com
 info.lmd@lappmobility.com

LEIÐSLUSETT/HLEÐSLUNÚRA MODE3 2.0

Innstunga tegund 2 í tegund 2 og önnur, samkvæmt IEC 62196
 Lapp Mobility GmbH, Stuttgart-Þýskaland


Fyrir eftirfarandi gerðir:

„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx“
 „M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx“

„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx“
 „M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx“

Skýring:

M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx



Mode 3 2.0

RÉTT NOTKUN

Hleðslunúran Mode3 (Tegund 2 til Tegund 2, IEC) og aðrir samkvæmt IEC 62196 er ætlaðir til að hlaða raf- og tvinnbíl á viðeigandi hleðslumannvirki með hleðslustaðamerkingu samkvæmt EN 17186, t.d. "C".
 stendur fyrir tegund 2 tengi fyrir spennu ≤ 480 VAC. Öll önnur notkun en sú sem Lapp Mobility GmbH hefur samþykkt er óheimil. Þessi hleðslunúra er aðeins örugg ef þú fylgir notkunarleiðbeiningunum.

Áður en hleðslunúran er notuð skaltu lesa þessa notendahandbók og fylgja leiðbeiningum hennar. Vinsamlegast geymdu notkunarleiðbeiningarnar. Til viðbótar við þessar notkunarleiðbeiningar skaltu einnig fylgjast með skjölunum fyrir raf- og tvinnbílinn þinn og hleðslustöðina. Ef þessum leiðbeiningum er ekki fylgt getur það skemmt Mode3 hleðslunúruna. Auk þess tengist þetta hættum eins og t.d. raflost, skammhlaup eða eldur.

RÖNG NOTKUN

Óviðeigandi notkun eykur hættuna á eignatjóni og heilsutjóni. Vertu viss um að forðast eftirfarandi aðgerðir:

- Breyting/meðhöndlun á leiðsluasettinu/hleðslunúrinni,
- Tengdu hleðslunúruna við óviðeigandi innstungur,
- Keyrt yfir kapalsettið/hleðslunúruna,
- Notkun á gölluðum hleðslunúrum.

Rekstraraðili, ekki framleiðandi, er ábyrgur fyrir hvers kyns líkamstjóni eða eignatjóni sem stafar af óviðeigandi notkun. Lapp Mobility GmbH tekur enga ábyrgð á tjóni sem hlýst af óviðeigandi notkun.



Lapp Mobility GmbH
 Oskar-Lapp-Str. 2
 70565 Stuttgart
 Þýskaland
 www.lappmobility.com

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

- Börn mega ekki nota snúrusett/hleðslusnúru!
- Halda skal dýrum frá kapalsettinu/hleðslusnúrunni.
- Tengdu línusettið/hleðslusnúruna aðeins við tengd tæki sem fylgja með og merkt fyrir þetta.
- EKKI nota millistykki, millistykki eða framlengingarsnúru.
- Notkun á kapalsettinu/hleðslusnúrunni er óheimil í hugsanlegu sprengifimu umhverfi og ekki heldur í herbergjum þar sem eldfimar vökvar, lofttegundir eða ryk eru - sprengihætta og eldsvoða!
- Notaðu línusettið/hleðslusnúruna aðeins við fyrirhuguð umhverfis- eða geymsluaðstæður.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Leiuðslusett/hleðslusnúrustilling3 (Tegund 2 til tegund 2, IEC)	Staðall IEC 61851-3 Staðall IEC 62196
Nafnspenna (Tegund 2 til tegund 2, IEC)	250 V AC 1ph 440 V AC 3ph
Nafntíðni	50 Hz/60 Hz
Nafnstraumur Tegund 2, IEC	20A / 32A
Hleðsluafli Tegund 2, IEC (20A) 1-fasi „M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx“	4,6 kW
Hleðsluafli Tegund 2, IEC (20A) 3-fasi „M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx“	13,8 kW
Hleðsluafli Tegund 2, IEC (32A) 1-fasi „M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx“	7,2 kW
Hleðsluafli Tegund 2, IEC (32A) 3-fasi „M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx“	22 kW
IP varnargerð tegund 2, IEC	IP55 (stungið)
Umhverfishitastig	-35 °C ...+50 °C
Geymsluhitastig	-5 °C ...+50 °C
Loftraki	5 – 95 % (ekki rakapét)

NOTKUNNOTKUN

⚠ VÍÐVÖRUN

Skemmdir línufestingar/hleðslusnúra – lífshætta vegna raflost

Meðhöndlun á skemmdu kapalsetti/hleðslusnúru getur leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla.

- Athugaðu hvort hleðslusnúran sé skemmd fyrir hverja notkun. Skiptu um skemmd leiðslusett/hleðslusnúru fyrir nýjan.
- EKKI nota neina millistykki eða framlengingar með leiðslusettinu/hleðslusnúrunni.

ÞRIF

⚠ VÍÐVÖRUN

Hreinsaðu aðeins hleðslusnúruna þegar hún er tekin úr sambandi

⚠ VÍÐVÖRUN

Að snerta spennuhafa íhluti - lífshætta vegna raflosti!

Snerting á spennu íhlutum getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum.

- Hreinsaðu aðeins línusettið/hleðslusnúruna þegar hún er tekin úr sambandi.
- Gakktu úr skugga um að ekkert vatn komist í snertingu við hluta.

FÖRGUN



Ekki má fleygja leiðslusettinu/hleðslusnúrunni með venjulegu heimilissorpi. Notaðu

■ söfnunarstað til að endurvinna gömul raf- og rafeindatæki. Til að gera þetta, hafðu beint samband við söluaðila þinn eða ábyrga förgunarfyrirtæki.

Hefja hleðslu

Þegar línusettið/hleðslusnúran er tengd við hleðslustöðina og rafknúid ökutæki er hægt að hefja hleðsluferlið.

Vinsamlegast athugaðu einnig notkunarleiðbeiningarnar fyrir raf- og tvinnbílinn þinn og hleðslustöðina þína.

Hætta að hlaða

Eftir að hafa notað leiðslusett/hleðslusnúruna skaltu setja á hlífðarhettuna sem sett er á í verksmiðjunni. Snúðu leiðslusettinu/hleðslusnúrunni upp án þess að beygja það og geymdu það í rýminu sem til er í ökutækinu.

⚠ ATHUGIÐ

Efnisskemmdir vegna rangrar hreinsunar

Röng þrif geta leitt til efnisskemmda á leiðslusettinu/hleðslusnúrunni.

- Gakktu úr skugga um að ekkert vatn komist í snertingu við hluta.
- EKKI nota þjappað loft eða háþrýstihreinsiefni.
- Þurrkaðu aðeins leiðslusett/hleðslusnúruna með þurrum klút án þess að bæta við hreinsiefnum.

Þurrhreinsun

Þurrkaðu aðeins leiðslusett/hleðslusnúruna með þurrum klút án þess að bæta við hreinsiefnum.