SPIRAL LADEKABEL

ART.- NR.: 5555936025 | TYP 2, MODE 3, 20 A, 3-phasig, 5 m

FÜR DAS LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN

DAS SPIRAL LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

LIEFERUMFANG

- Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen
- Gebrauchsinformation

MITGELTENDE NORMEN

- IEC 61851-1
- IEC 62893-1
- EN 61851-1
- EN 50620
- EN 17186
- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
- 2011/65/EU (RoHS), 215/863/EU

TECHNISCHE DATEN

- Art.- Nr.: 5555936025
- Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
- Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
- Nennstrom: 20 A
- Nennspannung: 440 V AC 3-phasig
- Max. Ladeleistung: 11 kW
- Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
- Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE 5G2,5+1x0,5
- Auszugslänge: 5,0 Meter
- Schutzart IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig

Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart · Tel.: +49 711 7838 - 04
Fax: +49 711 7838 - 3520 · www.lappmobility.com