

STANDARD LADEKABEL

FÜR DAS SICHERE LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN



DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP

ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die hohe Schutzart IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach den geltenden IEC- und EN-Normen konzipierte Ladekabel ist robust und langlebig, lässt sich dank seines geringen Gewichts aber auch einfach handhaben.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Versilberte Kontakte für sichere Stromübertragung und Langlebigkeit
- Erfüllt alle relevanten IEC- und EN-Produktanforderungen
- Verbesserte ergonomische, robuste Stecker-/Kupplung-Ausführung
- Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ 2-Fahrzeugsteckdose
- Langlebig und verschleißfest
- LAPP Qualität, entwickelt und hergestellt in Europa

VERSILBERTE
KONTAKTE

AUF ANFRAGE MIT
IHREM FIRMLOGO

ERGONOMISCHER
GRIFF



AUF ANFRAGE
IN IHREN FIRMFARBEN

LIEFERUMFANG

- Ladekabel mit Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

- IEC 62196-1:2022
- IEC 62196-2:2022
- IEC 61851-1:2023
- IEC 62893-1:2017
- DIN EN 17186:2019
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/35/EU (LVD)

TECHNISCHE DATEN

- Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 61851
- Anschlüsse: beidseitig Typ 2 nach IEC 62196
- Nennstrom: siehe Tabelle
- Nennspannung: siehe Tabelle
- Ladeleistung: siehe Tabelle
- Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +50°C
- Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE
- Kabellänge: siehe Tabelle
- Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig

STANDARD LADEKABEL

FÜR DAS SICHERE LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN

KABELVARIANTEN

Artikelnummer	Leistung	Kabellänge	Kabeltyp	Farbe	Phasen	Strom	Gewicht (kg)
5555934032	22 kW	10m	glatt	schwarz	3	32 A	5,24
5555931037	22 kW	10m	glatt	orange	3	32 A	5,24
5555934007	22 kW	7m	glatt	schwarz	3	32 A	3,89
5555934031	22 kW	7m	glatt	orange	3	32 A	3,89
5555934003	22 kW	5m	glatt	schwarz	3	32 A	3,01
5555934027	22 kW	5m	glatt	orange	3	32 A	3,01
5555934041	22 kW	3m	glatt	schwarz	3	32 A	2,20
5555934040	22 kW	3m	glatt	orange	3	32 A	2,20
5555934050	11 kW	10m	glatt	schwarz	3	20 A	3,01
5555934049	11 kW	10m	glatt	orange	3	20 A	3,01
5555934005	11 kW	7m	glatt	schwarz	3	20 A	2,30
5555934029	11 kW	7m	glatt	orange	3	20 A	2,30
5555934001	11 kW	5m	glatt	schwarz	3	20 A	1,85
5555934025	11 kW	5m	glatt	orange	3	20 A	1,85
5555934052	11 kW	3m	glatt	schwarz	3	20 A	1,43
5555934051	11 kW	3m	glatt	orange	3	20 A	1,43
5555934068	7,4 kW	10m	glatt	schwarz	1	32 A	4,26
5555934064	7,4 kW	10m	glatt	orange	1	32 A	4,26
5555934006	7,4 kW	7m	glatt	schwarz	1	32 A	2,63
5555934030	7,4 kW	7m	glatt	orange	1	32 A	2,63
5555934002	7,4 kW	5m	glatt	schwarz	1	32 A	2,08
5555934026	7,4 kW	5m	glatt	orange	1	32 A	2,08
5555934067	7,4 kW	3m	glatt	schwarz	1	32 A	1,90
5555934063	7,4 kW	3m	glatt	orange	1	32 A	1,90
5555934066	3,7 kW	10m	glatt	schwarz	1	20 A	2,49
5555934062	3,7 kW	10m	glatt	orange	1	20 A	2,49
5555934004	3,7 kW	7m	glatt	schwarz	1	20 A	1,63
5555934028	3,7 kW	7m	glatt	orange	1	20 A	1,63
5555934000	3,7 kW	5m	glatt	schwarz	1	20 A	1,35
5555934024	3,7 kW	5m	glatt	orange	1	20 A	1,35
5555934065	3,7 kW	3m	glatt	schwarz	1	20 A	1,28
5555934061	3,7 kW	3m	glatt	orange	1	20 A	1,28

Hinweis: weitere Kabelvarianten und Optionen auf Anfrage

Für weitere Informationen
bitte scannen oder klicken.



Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7838 - 04 · Fax: +49 711 7838 - 3520
www.lappmobility.com · info.de.lmd@lapp.com

